


Garant

**Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720,
Stúpanie: 0,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270140 0,5 |
| GTIN | 4045197560643 |
| Trieda položky | 211 |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Stredná vzdialenosť vrcholov L_3 | 3,86 mm |
| Minimálna dodávka h_{min} | 0,29 mm |
| Ø veľkosti doštičiek d | 6 mm |
| Stúpanie | 0,5 mm |
| Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y | 0,35 mm |
| Uhol stúpania | 1 Stupeň |
| Počet priechodov | 4 - 6 |
| Hrúbka platne T | 3,8 mm |
| Druh závitú | M/MF |
| Typ | HB720 |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Norma | DIN 13 |
| Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 80 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 80 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 60 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 50 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | S |
| GG(G) | vhodný | 60 | K |
| CuZn | vhodný | 80 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| prerušené | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |