

HOLEX**Sústružnícky nôž vnútorný rohový pravý podobný ako DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Stopka štvorhran: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296425 12
GTIN	4045197519412
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokov – ocelové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm² a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

pre otvory od Ø	21 mm
Stopka štvorhran	12 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Sústružnícky nôž

