

**Garant**

**Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná pravé, HB720, Ø D<sub>min</sub>/w: 11/2,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270090 11/2,5
GTIN	4045197560261
Trieda položky	21I

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	2,3 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	6,7 mm
Šírka zápichu $w$	2,5 mm
Ø veľkosti doštičiek $d$	8 mm
Hrúbka platne $T$	4 mm
Posuv $f$	0,02 - 0,03 mm/ot,
minimálny Ø $D_{min}$	11 mm
Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		