


**Garant****Mini britová doštička pre vnútorné vysústružovanie bez utvárača triesky pravé, HB720, Ø Dmin: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270020 11
GTIN	4045197560117
Trieda položky	21I

**Technický opis**

minimálny Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Hrúbka platne T	4 mm
maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>	2,3 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	6,7 mm
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
Uhol rezného klina α	70 Stupeň
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Polomer R	0,2 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		