

HOLEX**Sústružnícky nôž vnútorný rohový pravý podobný ako DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Stopka štvorhran: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 296425 16 |
| GTIN | 4045197519429 |
| Trieda položky | 22E |

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokov – ocelové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm² a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

| | |
|------------------|------------------|
| pre otvory od Ø | 27 mm |
| Stopka štvorhran | 16 mm |
| Celková dĺžka | 210 mm |
| Rezný materiál | P20/K25 |
| Druh produktu | Sústružnícky nôž |

