

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	AH12M STFPCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500