


Garant

**Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720,
Stúpanie: 1mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270140 1
GTIN	4045197560520
Trieda položky	21I

Technický opis

Minimálna dodávka h_{\min}	0,58 mm
Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y	0,5 mm
Uhol stúpania	2 Stupeň
Počet priechodov	4 - 8
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	4,29 mm
Hrúbka platne T	3,8 mm
Stúpanie	1 mm
Ø veľkosti doštičiek d	6 mm
Druh závitú	M/MF
Typ	HB720
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň

Norma	DIN 13
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		