

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Držiak ISO-kód	AH16Q STFPCR/L11
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500