

**Garant**

**Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720,  
Stúpanie: 1,25mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Trieda položky	21I

**Technický opis**

Ø veľkosti doštičiek d	6 mm
Stúpanie	1,25 mm
Uhol stúpania	2,5 Stupeň
Hrúbka platne T	3,8 mm
Minimálna dodávka $h_{\min}$	0,72 mm
Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y	0,8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	4,44 mm
Počet priechodov	5 - 9
Druh závitú	M/MF
Typ	HB720
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň

Norma	DIN 13
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		