

Garant**mini vyvrtávací tyč ocel', pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:
12/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Trieda položky	21V

Popis

Prevedenie:

- Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
- Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 11
Veľkosť doštičiek	08 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Výška upínania L ₂	15,6 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 11	279815 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500