

**Garant**

**Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720,  
Stúpanie: 1,75mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270140 1,75
GTIN	4045197560551
Trieda položky	21I

**Technický opis**

Počet priechodov	7 - 12
Ø veľkosti doštičiek d	6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	4,8 mm
Minimálna dodávka h <sub>min</sub>	1,01 mm
Uhol stúpania	3 Stupeň
Stúpanie	1,75 mm
Hrúbka platne T	3,8 mm
Stopky závit - vzdialenosť od čela Y	0,9 mm
Druh závit	M/MF
Typ	HB720
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Norma	DIN 13
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		