

Garant

Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná, DIN 472 pravé, HB720, Ø D_{min} / šírka drážky m (H13): 8/1,6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270110 8/1,6
GTIN	4045197560377
Trieda položky	21I

Technický opis

Šírka zápichu w	1,7 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	4,8 mm
Hrúbka platne T	3,6 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
minimálny Ø D _{min}	8 mm
Ø veľkosti doštičiek d	6 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	1 mm
Šírka drážky m (H13)	1,6 mm
Typ	HB720
Drážky podľa normy	DIN 472
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		