


**Garant**

**Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná pravé, HB720, Ø D<sub>min</sub>/w: 8/1,0mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270090 8/1,0
GTIN	4045197560209
Trieda položky	21I

**Technický opis**

minimálny Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Šírka zápichu w	1 mm
maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>	1 mm
Ø veľkosti doštičiek d	6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	4,8 mm
Hrúbka platne T	3,6 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		