



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Trieda položky	25U

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu L ₃	7,2 mm
Držiak ISO-kód	A12M STLCL/L11
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
	659906 500