

Garant**Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720,
Stúpanie: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270140 2
GTIN	4045197560568
Trieda položky	21I

Technický opis

Stúpanie	2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	6,47 mm
Počet priechodov	7 - 12
Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y	1,1 mm
Uhol stúpania	2,5 Stupeň
Minimálna dodávka h_{min}	1,15 mm
Hrúbka platne T	4,2 mm
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
Druh závitú	M/MF
Typ	HB720
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň

Norma	DIN 13
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		