


Garant

Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná pravé, HB720, Ø D_{min}/w: 8/1,5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270090 8/1,5 |
| GTIN | 4045197560216 |
| Trieda položky | 21I |

Technický opis

| | |
|---|------------------------------|
| Šírka zápichu w | 1,5 mm |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃ | 4,8 mm |
| Hrúbka platne T | 3,6 mm |
| maximálna hĺbka rezu t _{max} | 1 mm |
| minimálny Ø D _{min} | 8 mm |
| Posuv f | 0,02 - 0,03 mm/ot, |
| Ø veľkosti doštičiek d | 6 mm |
| Typ | HB720 |
| Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 80 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 80 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 60 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 50 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | S |
| GG(G) | vhodný | 60 | K |
| CuZn | vhodný | 80 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| prerušené | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |