

HOLEX**Sústružnícky nôž neutrálny podobný ako DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Výška stopky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296525 16
GTIN	4045197519450
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokov – oceľové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm² a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

Výška stopky h	16 mm
Celková dĺžka	110 mm
Šírka stopky b	10 mm
Rezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Sústružnícky nôž

