

**Garant****Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:  
42/8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270006 42/8   |
| GTIN             | 4045197560049 |
| Trieda položky   | 21V           |

## Popis

### Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

## Technický opis

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 11      |
| Veľkosť doštičiek                | 08 mm          |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>       | 42 mm          |
| Celková dĺžka L                  | 110 mm         |
| Výška upínania L <sub>2</sub>    | 11,5 mm        |
| Ø stopky D <sub>s</sub>          | 12 mm          |
| Druh použitia                    | pravé          |
| Vnútorne chladenie               | áno            |
| Druh produktu                    | Vyvrtávací tyč |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10                                      | 674248 TX10 |
| Upevňovacia skrutka Typ 11  | 279815 11   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie<br>vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500  |