

HOLEX**Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963, HSS E, Ø stopky: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297120 8
GTIN	4045197190635
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Všetky rozmery **zvarené**.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.

HSS/E – Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícké nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Technický opis

Šírka čepele	2 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{max}	4 mm
pre otvory od Ø	16 mm
Ø stopky	8 mm
Celková dĺžka	140 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh produktu	Sústružnícky nôž