

**HOLEX**

**Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963, HSS E, Ø stopky: 10mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 297120 10     |
| GTIN             | 4045197190642 |
| Trieda položky   | 22E           |

## Popis

### Prevedenie:

Všetky rozmery **zvarené**.

### Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.

**HSS/E** – Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícké nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

## Technický opis

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka vpichu $t_{max}$ | 6 mm             |
| pre otvory od Ø                  | 20 mm            |
| Šírka čepele                     | 3 mm             |
| Ø stopky                         | 10 mm            |
| Celková dĺžka                    | 160 mm           |
| Rezný materiál                   | HSS E            |
| Druh produktu                    | Sústružnícky nôž |