

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	41 mm
Držiak ISO-kód	A25R STFRCR/L16
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500