

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L_1	36,6 mm
Držiak ISO-kód	A20R STFCCR/L16
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500