

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260934 25/16 |
| GTIN | 4045197653567 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | TC.. 16T3.. |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 41 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 17 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 32 mm |
| Veľkosť doštičiek | 16 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 |
| Držiak ISO-kód | A25R STFCCR/L16 |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Výška upínania L ₂ | 23 mm |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3xD |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8 | 269028 8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |