

HOLEX

Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963, HSS E, Ø stopky: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	297120 20
GTIN	4045197190673
Trieda položky	22E

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery **zvarené**.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.

HSS/E – Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícké nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Technický opis

pre otvory od Ø	40 mm
Šírka čepele	5 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{max}	14 mm
Ø stopky	20 mm
Celková dĺžka	250 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh produktu	Sústružnícky nôž