

**HOLEX****Sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Stopka štvorhran: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296825 20
GTIN	4045197519597
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

**Tvrdokov** – ocelové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

Stopka štvorhran	20 mm
Celková dĺžka	125 mm
Rezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Sústružnícky nôž

