

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A40T STFCR/L16
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Podložka	269005 7
Skrutka podložky	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	49 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	37,5 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	39 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500