

HOLEX**Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963, HSS E, Ø stopky: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297120 6
GTIN	4045197190628
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Všetky rozmery **zvarené**.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.

HSS/E – Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícké nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Technický opis

pre otvory od Ø	13 mm
Šírka čepele	2 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{max}	3 mm
Ø stopky	6 mm
Celková dĺžka	125 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh produktu	Sústružnícky nôž