

Garant**Zapichovacia vložka vnútorná ľavá, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270324 5,2/2
GTIN	4045197467027
Trieda položky	21I

Popis**Použitie:**

Držiak čepieľok č. 270200 – 270204.

Technický opis

minimálny Ø D _{min}	5,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	2,5 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	1 mm
Ø stopky d	5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	20 mm
Atribút Názov produktu	L ₁ = 20 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		