

**Garant****Vyvrtavacia vložka vnútorná ľavá, L1 = 30 mm, Ø Dmin: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270250 6,2
GTIN	4045197466440
Trieda položky	211

**Popis****Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

**Technický opis**

Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	2,95 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	0,5 mm
Ø stopky d	6 mm
minimálny Ø $D_{min}$	6,2 mm
Polomer R	0,2 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,050 mm/ot.
Dĺžka výčnelku $L_1$	30 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 30$ mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
--	-------	-------	---------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		