

Garant**Vyvrtavacia vložka Micro vnútorná ľavá, L1 = 35 mm, Ø Dmin: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270252 6,2
GTIN	4045197466464
Trieda položky	211

Popis**Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

minimálny Ø D _{min}	6,2 mm
Ø stopky d	6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	2,95 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	0,5 mm
Polomer R	0,2 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,050 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,025 mm/ot.
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L ₁	35 mm
Atribút Názov produktu	L ₁ = 35 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		