

Garant**Vyvrtavacia vložka vnútorná ľavá, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270242 1,5
GTIN	4045197466266
Trieda položky	211

Popis

Použitie:

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	0,15 mm
Ø stopky d	4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	0,69 mm
minimálny Ø D_{min}	1,5 mm
Polomer R	0,1 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,015 mm/ot.
Dĺžka výčnelku L_1	10 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 10$ mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
--	--------------	----------------------	----------------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		