

Garant**Zapichovacia vložka vnútorná pravá, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270310 5,2/1,5
GTIN	4045197466662
Trieda položky	21I

Popis

Použitie:

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

Ø stopky d	5 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	1 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	2,5 mm
minimálny Ø D _{min}	5,2 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	10 mm
Atribút Názov produktu	L ₁ = 10 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P

Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		