

**Matica s okom, Ø závitu: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086477 M16
GTIN	2050001741820
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

**Upozornenie:**

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

**SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.**

**Technický opis**

Ø závitu	M16
Hmotnosť	0,31 kg
Celková výška F	62 mm
Ø zväzku Podložka C	35 mm
Dĺžka závitu Matica E	14 mm
Vonkajší Ø krúžok B	63 mm
Vnútorňý Ø krúžok A	35 mm

## Technický list

Rozmer D	14 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	4 t
Druh produktu	Skrutka s očkom