

**Garant****Zapichovacia vložka vnútorná pravá, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270314 5,2/1,5
GTIN	4045197466808
Trieda položky	21I

## Popis

**Použitie:**

Držiak čepieľok č. 270200 – 270204.

## Technický opis

minimálny Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Ø stopky d	5 mm
maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>	1 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	2,5 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	20 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>1</sub> = 20 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		