

**Garant**

**Zapichovacia vložka Micro okrúhla vnútorná pravá, L1 = 25 mm, Ø Dmin/w: 6,2/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270334 6,2/2
GTIN	4045197467102
Trieda položky	211

**Popis****Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

**Technický opis**

DriekØ d.	6 mm
Vzdialenosť od špičky k stredu L <sub>3</sub>	2,95 mm
MinimálneØ D <sub>min</sub>	6,2 mm
Maximálna hĺbka rezu t <sub>max.</sub>	1,8 mm
Polomer R	1 mm
Series (Séria)	Micro
Šírka sklonu w	2 mm
Dĺžka konzolového ramena L <sub>1</sub>	25 mm
Atribút názvu produktu	L <sub>1</sub> = 25 mm
Typ výrobku	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		