

**Garant**

**Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 6mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300235 6
GTIN	4045197463319
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

### GARANT –

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.

**S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

### Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

otvor v chladiacom kanáli	Zamykatelné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 6	309900 6