

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L neutrálny držiak	100 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	8 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVBN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500