

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	23 mm
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2020K11
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500