

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVHBR/L 2020K11
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500