

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	10 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	SVVBN 2020K11
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500