

Garant
Držák upichovacího nože eco, pravé, Šířka stopky / zápichu w: 20/3Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Trieda položky	21W

Popis
Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hlbka upichovania do 37,5 mm**)

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobka v závislosti od modelu.

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	54 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	37,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	113 mm
Séria	Eco
Maximálny \varnothing	75 mm

Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
---------------------------	----------