

**Garant****Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300210 6
GTIN	4045197282804
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.****GARANT –**

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 6	309900 6