

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Držiak ISO-kód	SVHBR/L 2020K16
Podložka	269005 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500