

**Matica s okom, Ø závitu: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086477 M20
GTIN	2050001741837
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

**Upozornenie:**

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

**SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.**

**Technický opis**

Hmotnosť	0,86 kg
Ø závitu	M20
Celková výška F	90 mm
Vnútorň Ø krúžok A	50 mm
Ø zväzku Podložka C	50 mm
Dĺžka závitu Matica E	20 mm
Vonkajší Ø krúžok B	90 mm

## Technický list

Rozmer D	20 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	6 t
Druh produktu	Skrutka s očkom