

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	31 mm
Držiak ISO-kód	SVVBN 2020K16
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	10 mm
Podložka	269005 8
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500