

Garant
Držák upichovacího nože eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273835 25/3L |
| GTIN | 4045197612175 |
| Trieda položky | 21W |

Popis
Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hlbka upichovania do 37,5 mm**)

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobka v závislosti od modelu.

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Funkčná šírka L_4 | 26,5 mm |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 54 mm |
| Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 37,5 mm |
| Celková dĺžka L | 125,5 mm |
| Séria | Eco |
| Maximálny \varnothing | 75 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Šírka stopky b | 25 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------|----------|
| Upevňovacia skrutka Typ 6 | 279815 6 |
|---------------------------|----------|