

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Držiak ISO-kód	SVHBR/L 1212F11
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500