

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	39 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SVBN 2525M16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	269005 8
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500