

Garant
Držák upichovacího nože eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273830 20/2
GTIN	4045197515933
Trieda položky	21W

Popis
Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	2 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	10 mm
Dĺžka hlavy L_1	33,5 mm
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Celková dĺžka L	92,5 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600