

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Dĺžka hlavy L ₁	13 mm
Držiak ISO-kód	SVHBR/L 1616H11
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500